



HONESTBEE

## Honey Testing Equipment カタログ

Contact us for more catalogs of Hives & Components, Hive Management, Protective Gear, Honey Harvesting Equipment, Honey Processing Equipment, Beeswax Processing Equipment, Queen rearing system, Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing, Hive & Frame Making Machines, Gifts & Other Products, 等

# HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



## 品質評価のための精密蜂蜜屈折計器

商品番号: HR-1



### 前書き

HONESTBEE Honey Refractometer with ATC -  
養蜂家のための正確な水分、Brix &  
Baumé測定。ハチミツの品質管理に欠かせないツール  
です。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

| 特徴                      | 商品概要                                  | プロフェッショナルにとっての価値/メリット                    |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 測定スケール                  | 水分（12～27%）、ブリックス（58～90%）、ポメ（38～43°Bé） | 1台で総合的なハチミツ分析                            |
| 自動温度補正（ATC.自動温度補正（ATC）） | 温度変化を補正（例：10～30°C）                    | 様々な環境下でも、手動で調整することなく、正確で信頼性の高い測定値が得られます。 |
| 高精度                     | 細かい目盛分割（例：水の場合0.1）                    | 正確な品質等級付けと規格の遵守を可能にします。                  |
| 構造                      | 耐久性のある金属製ボディ、高品質の光学部品、滑りにくいグリップ       | 現場や研究室での使用において、信頼性の高い性能を長期間維持します。        |
| 使いやすさ                   | 簡単なサンプル塗布、接眼レンズによる直読                  | 迅速で効率的なテスト、必要最小限のトレーニング                  |
| 携帯性                     | 保護ケース付きのハンドヘルド設計                      | 養蜂場や受入ドックでのオンサイト検査に便利。                   |



## デジタルハニー屈折計で最適なハニー品質を精密に測定

商品番号: HR-2



### 前書き

ハチミツの水分、Brix、RI、温度を正確に測定するデジタル屈折計。養蜂家や加工業者にとって不可欠。迅速、正確、ポータブル。今すぐ購入！

### [詳細を学ぶ](#)

| 特徴                        | 商品概要                       | プロフェッショナルにとっての価値／利点          |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 測定スケール                    | 水分率、ブリックス、屈折率(RI)          | 包括的で正確なデジタル分析                |
| 精度/分解能                    | 高精度、多くの場合0.1%または0.0001RI   | 重要な品質決定のための信頼できるデータ          |
| 自動温度制御 (ATC.自動温度補正 (ATC)) | 内蔵、ワイドレンジ (例: 0~40°C)。     | さまざまな環境温度で測定精度を保証。           |
| 表示タイプ                     | 複数の測定値を表示する、大きく見やすいLCD     | 読みやすく、誤差を低減し、関連データを一目で表示します。 |
| 操作                        | シンプルな3ボタンインターフェース、少量のサンプル量 | 迅速で効率的、ユーザーフレンドリーな検査         |
| 校正                        | 簡単、通常は蒸留水を使用               | 最小限の労力で装置の精度を維持              |
| 携帯性                       | コンパクト、軽量、バッテリー駆動、保護ケース付き   | 現場でも実験室でも使用可能                |
| 寸法/重量                     | 約121x58x25mm/90g (電池含まず)   | 持ち運びに便利                      |



## HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,  
Zhengzhou, China